


Használati útmutató

Fehér színű Flexigol/Dunaterm

PERT-AI-PERT ötrétegű alumíniumbetétes cső



Az alumíniummal kombinált cső belső csövének alapanyaga elektron besugárással térhálósított polietilén, a külső cső szilánnal térhálósított polietilén. A kombinált cső alumínium lemezből lézerrel tompahegesztett réteget is tartalmaz, mely a termék kisebb dilatációjával együtt az oxigénzárást is biztosítja. A térhálósított polietilén rétegek és az alumínium réteg között tapadásközvetítő rétegek biztosítják a kapcsolatot.



Alkalmazás:

A Flexigol/Dunaterm egy ideális alumíniumbetétes cső ivóvízszelészhez, fal- illetve padlófűtéshez és radiátoros fűtéshez.


Előnyök:

- abszolút oxigén diffúziómentes
- tompán lézerhegesztett alu. cső 0,2 - 0,4 mm vastagságban
- 10 év garancia
- 10 év rendszergarancia Multypress idomokkal.

A Flexigol/Dunaterm ötrétegű csövek jellemző adatai:

Külső átmérő (mm)	16	18	20	26	32
Falvastagság (mm)	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0
Alumínium vastagság (mm)	0.2	0.24	0.24	0.3	0.4
Tekercshossz (m)	100	100	100/50	50	50
Súly (kg)	0.107	0.125	0.144	0.258	0.346
Víz térfogat (l/m)	0.111	0.152	0.198	0.310	0.526
Max. vízhőmérséklet (°C)	95	95	95	95	95
Max. rövididejű terhelés (°C)	110	110	110	110	110
Max. nyomás 95°C-on (bar)	10	10	10	10	10

Szerelési útmutató



Elsőként vágja a csövet a kívánt méretre. A vágáshoz használjon csóvágót oly módon, hogy a vágás felülete a tengelyre merőleges legyen.



A kalibráló szerszámmal biztosíthatjuk a cső vágás utáni körösségét. Meg kell győződnünk, hogy a vágás során keletkezett-e sorja, amit minden esetben dörzsárral el kell távolítani.



A kalibrált csövet a press fittingbe ütközésig betoljuk, melyet az idomon elhelyezett kis nyíláson ellenőrizhetünk. A préspofa (TH) teljes szétlenyitása után helyezzük a fittinget a pófába. A préselés során a préspofa mindkét felének teljesen zárniuk kell.

A csöveket kézzel is könnyen hajlíthatjuk rugó használatával.



Higiénias előírások:

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete a 60 C°-ot nem haladhatja meg.
- A termék tisztítási, ill. fertőtlenítési utasításait (beleértve az alkalmas fertőtlenítőszer megnevezését is) a gyártónak, ill. forgalmazónak egyértelműen a vásárló tudomására kell hoznia.
- A termék időközönkénti termikus fertőtlenítése történhet 60C° magasabb hőmérsékletű (pl.: 70-90C°-os) vízzel történő érintkezéssel. A fertőtlenítő víz humán felhasználásra nem kerülhet, azt háztartási célra felhasználni nem szabad!
- Tisztításra, feltőtlenítésre kizárólag csak érvényes OTH engedéllyel rendelkező vegyszer alkalmazható.
- A terméket használatba vétel előtt legalább egy napra ivóvízzel, ill. használati melegvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a csövek rendeltetésszerű használatát.